

# MEIKEE Lámpara LED de Escritorio

## Cuidado Para Los Ojos

Iluminación de trabajar, que dar cuidado especial para sus ojos, sin ningún destello visible.

Gracias por comprar nuestros productos, por favor lea atentamente los términos y las instrucciones de uso antes del primero uso.

### 1. Precauciones previas a la instalación

- (1). Por favor revise detenidamente si hay daños en el producto o no antes de usarlo.
- (2). Se prohíbe desmontar y modificar el producto durante el período de garantía.
- (3). Para asegurarse de que la lámpara funcione correctamente, por favor utilice el adaptador de alimentación de CA suministrado.

Parámetros del producto	
SKU	70000001-D1
Potencia	12W
LED	48PCS(LED/SMD2835)
Voltaje de entrada	AC85-265V /DC12V/2A
Índice de reproducción cromática	>80
Flujo luminoso	1200LM
Valor de temperatura de color ajustable	3000-6000K
Luz ajustable	si
Ta	-25°C-45°C

### 2. Características



Carga inalámbrica    Modo de estudio 6000K    Modo de lectura 5000K    Modo de relax 4000K



Modo de sueño 3000K



Función de control del temporizador



ON/OFF



Ajuste de brillo, 25%---50%---75%---100%. Corresponde específicamente a las 4 teclas de icono de izquierda a derecha del panel táctil.

#### Nota:

ON/OFF: Después de que la lámpara esté conectada a la fuente de alimentación del adaptador,  La luz indicadora está en rojo y se apaga cuando la lámpara está encendida. El valor predeterminado inicial es 5000 K, 75% de brillo. En este punto toque otras teclas, el modo cambia con la función correspondiente de la tecla táctil.

Función de memoria: Cuando la potencia del adaptador no se apaga, toque la tecla de inicio, la función de memoria se ejecuta y el modo de la lámpara es el de la última vez que lo apagó.

Función de temporización: Cuando toque , la luz indicadora comienza a parpadear, que significa que la lámpara ingresa al modo de temporizador (1H apagado automático)

Carga inalámbrica: Coloque el móvil con la función de carga inalámbrica en el icono . Se cargará automáticamente el dispositivo.


## Ilustración



- 1 Puerto de salida USB  
DC 5V/1A
- 2 Entrada del adaptador de entrada  
DC/12V




Rotación de 90 °




Rotación de 270°



Carga inalámbrica



Rotación de 90°+270°



Rotación de 90°

## Advertencia

No reparar, desmontar o modificar el producto arbitrariamente bajo ninguna circunstancia.

No coloque el producto cerca del calor o la luz solar directa.

Coloque el producto en una superficie plana y segura.

Utilice solo el adaptador de CA suministrado (o adaptador de CA con los mismos parámetros).

No use aparatos eléctricos que estén desgastados o dañados.

No toque el producto con las manos mojadas.

Por favor mantenga la lámpara y todos los electrodomésticos secos y limpios.

Desconecte el adaptador cuando la luz no se use por un largo tiempo.

Use solo paños suaves y secos para limpiar el producto, no use solventes o productos de limpieza.

No sobrecargue el circuito, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.